

Garant**ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron, Til ER: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309617 32
GTIN	4045197771766
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spændekræfter. **Med noter.**

Passer til:

HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	26 mm
Udvendig Ø D	51,8 mm
Til ER	32 mm
Gevind	M42×1

Maks. tilspændingsmoment	136 Nm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik