

Garant**ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron, Til ER: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309617 40
GTIN	4045197771773
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spændekræfter. **Med noter.**

Passer til:

HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	61,9 mm
Maks. tilspændingsmoment	169 Nm
Gevind	M52×1
Samlet længde L	29 mm

Til ER	40 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik