

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 35
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525M16
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Skrue til underlagsplatte	259025 11
Hovedlængde L ₁	36 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 6
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 35

259031 35

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

Skrue til underlagsplatte Type 11

259025 11

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600