

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	32 mm
Underlægsplade	259031 35
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Klo, skrue, fjeder	259035 6
Samlet længde L	170 mm
Skrue til underlagsplade	259025 11
Hovedlængde L ₁	40 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 3232P16
Plattestørrelse	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

Skrue til underlagsplade Type 11

259025 11

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Underlagsplade Type 35

259031 35

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600