

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 6
Fjederstiftsæt	259047 4
Knæled	259015 12
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	PCBNR/L 2525M16
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	29 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259031 35
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Knæledsskrue	259018 11
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4