

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PCBNR/L 3232P16
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Knæled	259015 12
Fjedersæt	259044 6
Fjederstiftsæt	259047 4
Funktionsbredde L ₄	27 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	170 mm
Knæledsskrue	259018 11
Hovedlængde L ₁	35 mm
Underlægsplade	259031 35
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6