

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	170 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Knæledsskrue	259018 13
Knæled	259015 13
Plattestørrelse	19 mm
Hovedlængde L ₁	35 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Underlægsplade	259031 36
Fjederstiftsæt	259047 5
Fjedersæt	259044 7
ISO-kode holder	PCBNR/L 3232P19
Funktionsbredde L ₄	27 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 13	259015 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36