

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	170 mm
Underlægsplade	259031 35
Fjederstiftsæt	259047 4
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
ISO-kode holder	PCSNR/L 3232P16
Skaftstørrelse	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Knæled	259015 12
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Knæled Type 12	259015 12
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Underlagsplatte Type 35	259031 35