

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	19 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Knæled	259015 13
Knæledsskrue	259018 13
Underlægsplade	259031 36
Fjedersæt	259044 7
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 3232P19
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 13	259015 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæledsskrue Type 13	259018 13