

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Underlægsplade	259031 35
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
Knæled	259015 12
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 2525M16
Fjederstiftsæt	259047 4
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
Knæled Type 12	259015 12
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6