

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	32 mm
Knæled	259015 12
Hovedlængde L ₁	34 mm
Fjedersæt	259044 6
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 3232P16
Knæledsskrue	259018 11
Samlet længde L	170 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Underlægsplade	259031 35
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæled Type 12	259015 12
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11