

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 13
Samlet længde L	170 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 3232P19
Plattestørrelse	19 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Underlægsplade	259031 36
Hovedlængde L ₁	40 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Knæledsskrue	259018 13
Fjedersæt	259044 7
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Knæled Type 13	259015 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7