

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	48 mm
Plattestørrelse	19 mm
Knæled	259015 13
Samlet længde L	350 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Mindste forborings-Ø D _{min}	63 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Fjedersæt	259044 7
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L19
Midterforskydning L ₃	35 mm
Underlægsplade	259031 36
Knæledsskrue	259018 13
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 36	259031 36
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Knæled Type 13	259015 13
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500