

Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendepatteskruesæt	269028 22
Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	8 mm
ISO-kode holder	SCRCL/L 0808D06
Funktionsbredde L ₄	9 mm
Samlet længde L	60 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
