

**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendepatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	11 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	10 mm
Samlet længde L	70 mm
ISO-kode holder	SCRCL/L 1010E06
Plattestørrelse	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500