

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	15 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	13 mm
ISO-kode holder	SCRCR/L 1212F09
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500