

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SCRCR/L 1616H09
Funktionsbredde L ₄	17 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 1
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 1	269005 1
Vendepatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500