

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Plattestørrelse	9 mm
Underlægsplade	269005 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-kode holder	SCRCL/L 2020K09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Skrue til underlagsplade	269013 2
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 1	269005 1
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendepatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500