

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SCRCR/L 1616H12
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Vendeplatteskruesæt	269028 16
Hovedlængde L ₁	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	269005 6
Funktionsbredde L ₄	17 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 16	269028 16
Underlagsplatte Type 6	269005 6
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500