

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 5
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	22 mm
Plattestørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
ISO-kode holder	SCRCR/L 2020K12
Underlægsplade	269005 6
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 16
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Underlagsplatte Type 6	269005 6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt Type 16	269028 16
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500