

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 16
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	27 mm
ISO-kode holder	SCRCL/L 2525M12
Samlet længde L	150 mm
Underlægsplade	269005 6
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 16	269028 16
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Underlagsplatte Type 6	269005 6
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500