

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Funktionsbredde L ₄	9 mm
Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	8 mm
Hovedlængde L ₁	10 mm
ISO-kode holder	SCRCR/L 0808D06
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	60 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500