

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	13 mm
Skaftstørrelse	12 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	80 mm
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	SCRCL/L 1212F09
Hovedlængde L ₁	15 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500