

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplade	269013 2
ISO-kode holder	SCRCR/L 1616H09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	17 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Underlægsplade	269005 1
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	15 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

### Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 1	269005 1
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendepatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500