

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	SCRCR/L 2525M12
Underlægsplade	269005 6
Hovedlængde L ₁	20 mm
Funktionsbredde L ₄	27 mm
Samlet længde L	150 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Vendeplatteskruesæt	269028 16
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 16	269028 16
Underlagsplatte Type 6	269005 6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500