



Unbrakonøglesæt, lang med riller, Antal skruetrækkere: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627191 9
GTIN	7610733265282
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Indhold:

1 vinkelnøgle nr. 627190 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opbevaring i: kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Emballage	Kunststofholder
Antal skruetrækkere	9
Nøglemål	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	Safety-vinkelnøgle
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Overflade	forkromet

Udførelse af skaft	Rund, roulleteret
Farvekodning	nej
Skaft, med kunststofkappe	nej
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	nej
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruestrækker

Tilbehør

Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 6 mm	627190 6
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 8 mm	627190 8
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 2,5 mm	627190 2,5
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 10 mm	627190 10
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 5 mm	627190 5
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 4 mm	627190 4
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 3 mm	627190 3
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 2 mm	627190 2
Unbrakonøgle, langmed riller sekskant 1,5 mm	627190 1,5
Kunststofholder til 6-kantet vinkelskruestrækker Antal holdere 9	627255 9