



Digital skydelære ABS, Måleområde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412821 100
GTIN	4045197771780
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Inkrementelt målesystem uden absolut målestål.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. LR44.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Materiale, hus	Metal
Norm	ISO 13385
Måleområde	0 - 100 mm
Kæbelængde	30 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål tilgængeligt	ja
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1

Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Skrue til dybdelæreholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype LR44	081560 LR44