

Garant**Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med fødder, lav****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965035
GTIN	4045197772640
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Den bløde kunstlæderoverflade er plejevenlig og vaskbar. Med orange forskudt dobbeltsøm. Femarmet aluminiumfodkryds.

Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.

Ryglænsenhøjde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Udførelse reklametekst:

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Ryglænsøjde	600 mm
Synkronmekanik	ja
Siddedybde	450 mm
Farve, sædemateriale	sort
Norm	DIN 68877
Understel, udførelse	Femarmet fod
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Ryglænsindstillingsområde	60 mm
Bæreevne	120 kg
Siddebredde	470 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Lændestøtte	ja
Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Materiale, sædeflade	Kunstlæder
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Fodkryds, udførelse	Glider
Udførelse	uden hjul
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	490 - 630 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

Tilbehør

Fødder(1 sæt = 5 stk.)	962518
------------------------	--------

Multifunktionsarm-læn, par til GARANT arbejdsdrejestol
Type

965047