



Fleksibel diamantfil, Korn: D76µm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	529120 D76
GTIN	4007220004920
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Meget tynd kunststofholder belagt med diamantslibekorn **på den ene side**. Højde med belægning 0,5 mm.

Anvendelse:

Ideel til fine slibeopgaver på konkave og konvekse flader eller i smalle slidser. **Højeste fleksibilitet**, maksimal bøjningsradius 15 mm.

Teknisk beskrivelse

Korn	D76
Finhedsgrad	fin
Mål	14×165 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Bredde	14 mm
Højde	0,5 mm
Længde	165 mm
Maks. bøjningsradius	15 mm
Produkttype	Diamantfil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		