

**Pozidriv-skruebit, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631630 1
GTIN	4045197772909
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tomme

Til skrue-Ø: 2,1 - 3 mm

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	11 mm
Længde	25 mm
Til skrue-Ø	2,1 - 3 mm
Krydskærvstørrelse	1
Drivfirkant	1/4 tomme
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats