

**Pozidriv-skruebit, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631630 2
GTIN	4045197772916
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Til skrue-Ø: 3,1 - 5,2 mm

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	11 mm
Længde	25 mm
Krydskærvstørrelse	2
Til skrue-Ø	3,1 - 5,2 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Pozidriv-skrueetrækker
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats