

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	30 mm
Besætningsbredde L ₁	6 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	Messingtråd
Snoninger	bølget

Produkttype

Renseskive