


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-Komplett 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 70X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Alle dele i rustfrit stål.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	19 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	18 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Produkttype	Renseskive