


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-Komplett 0,20 mm, Børste-Ø D₁×besætningsbredde L₁: 50X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Alle dele i rustfrit stål.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	50 mm
Besætningslængde H ₁	12 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningsbredde L ₁	15 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Produkttype

Renseskive