

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smal rundbørste lige, INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×borings-Ø d1:
125X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571410 125X22
GTIN	4017359154229
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat INOX-tråd 0,50 mm, slank konstruktion, **snoet** og fast indpreset i ståltallerken. Lang standtid og roligt løb.

Anvendelse:

Velegnet til bearbejdning af **U- og V-svejsesømme**, der ofte vælges til rørforbindelser.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,5 mm
Antal snoninger	40
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	125 mm
Besætningslængde H ₁	26 mm
Besætningsbredde L ₁	6 mm

Borings-Ø d ₁	22 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Produkttype	Renseskive