

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Snoet penselbørste INOX-tråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 6X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316) bæreenhed med kunststofkappe til bearbejdning af rustfrit stål.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver. Penselbørster med enkelthår til helt nøjagtigt arbejde.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,35 mm
maks. omdrejningstal	4500 min ⁻¹
Antal snoninger	1
Besætningslængde H ₁	25 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

