

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 6X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

**Anvendelse:**

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver. Penselbørster med enkelthår til helt nøjagtigt arbejde.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	4500 min <sup>-1</sup>
Børstetykkelse	0,35 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	25 mm
Antal snoninger	1
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste