



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 13 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637945
GTIN	4013288182159
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Toppe med **holdefunktion** og roulettering i den bageste ende af hensyn til et godt greb ved håndbetjening.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12.

Indhold:

Skralde med reverserbar skiftearm og forlænger nr. 640385.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 250 mm

Skralde: 1 stk. nr. 640385 med reverserbar skiftearm og forlænger 341 mm

Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burelukning

Højde: 73 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-19 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål	metrisk

Datablad

Antal dele	13
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-19 mm
Producentbetegnelse	8006 SC 1