

*intercable***Stor pressetang, Type: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729970 50
GTIN	8014212198730
Artikelklasse	76C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.

Med innovativ i-sammenpresning, velegnet til kabler med flere ledere, flere komprimerede ledere og fine ledere. Ved hjælp af i-sammenpresningen opnås der tilspændingsværdier langt over normale krav.

**Anvendelse:**

Til ikke-isolerede **rørkabelsko** og **rørforbindere** (normaludførelse).

**Bemærk:**

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko. Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	1,5 kg
Hel længde	380 mm
Til ledertværsnit	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

**Tilbehør**

Reservepressekæbesæt Type 50

729975 50