



NC-højtryksspænder, Type: 130



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360535 130
GTIN	4045197772947
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Robust basisenhed af sfærolitstøbejern; føringsplader og grundflade hærdet og slebet. Fuldstændigt indkapslet spindel; spindelrum lukket med afdækninger. Maksimalt spændetryk reproducerbart takket være integreret fast anslag.

- **Planhed, basisenhed $\leq 0,01$ mm.**
- **Med mekanisk kraftforstærker, forvalg af spændetryk i 5 trin.**
- **Gevindboringer til emnestop på siderne.**

Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 trinbakker, 1 håndsving str. 14, 1 stiftnøgle og 4 spændejern.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Spændekraft op til maks.: 50 kN

Vægt: 40 kg

Samlet længde L: 516 mm

Basisenhedslængde a: 410 mm

Basisenhedsbredde B: 131 mm

Spændeområde b: 0 - 256 mm

Teknisk beskrivelse

t	79 mm
Spændeområde d	66 - 315 mm

Vægt	40 kg
r	111 mm
Farvekode til passende tilbehør	NC-HOLEX
Spændeområde b	0 - 256 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Basisenhedslængde a	410 mm
Spænde kraft op til maks.	50 kN
Tværgående not n H7	20 mm
Basisenhedshøjde c	95 mm
Kæbehøjde h	52 mm
m	139 mm
Samlet længde L	516 mm
Basisenhedsbredde B	131 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Spindel Til type 130	360534 130
Spændebakke-par med forskudt støtteflade 5 mm × 5 mm Til bakkebredde 130 mm	360541 130
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 130 mm	360538 130
Prisembakke (stk.) Til bakkebredde 130 mm	360539 130
TrinbakkeMobil Type 130	360536 130
Håndsving Til bakkebredde 130 mm	360542 130
Reservespindel komplet Til type 130	360532 130
Trinbakkefast Type 130	360537 130
Spændejernssæt2 dele Til bakkebredde 130 mm	360543 130
Spindelmøtrik Til type 130	360533 130