



12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 7/16tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631105 7/16 |
| GTIN | 4018754001569 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-------------------|
| Nøglestørrelse | 7/16 tommer |
| Længde | 23 mm |
| Nøglestørrelse | 11,11 mm |
| Ø på udgangsside | 15,8 mm |
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Drivprofil | Tolvkant-topnøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

