



Rouletteringsfræseværktøj universal, Skaftstørrelse: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290210 20
GTIN	4030741257469
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Fordel:

- **Lavt vibrationsniveau.**
- **Indstillingsskala og synkront kørende indstillingsspindel til indstilling af emne-Ø.**
- **Reducerede klargøringstider og dermed lavere stykomkostninger.**
- **Frivinkelkorrektio af rouletteringshjul.**
- **Forhøjet slidstyrke takket være speciel overfladehærdning.**
- **Til højere tilspændings- og skærehastigheder.**

Teknisk beskrivelse

Skaft, højde	20 mm
Arbejdsområde	10 - 250 mm
Skaft, bredde	20 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue	299920 1
til rouletteringsborings-Ø d ₂	8 mm
til rouletterings-Ø d ₁	25 mm

til rouletteringsbredde b	6 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RGE30° 2×AA
Til rouletteringsprofil	RGE45° BL/BR15°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Reservedelssæt (3 dele), HM-bøsning, dækskive, skrue Type 1	299920 1
---	----------