



Rullegaffelnøgle med indstilling i siden, hel længde: 205 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813940 205
GTIN	7314150191222
Artikelklasse	83F

Beskrivelse

Udførelse:

Med ergonomisk greb af termoplastisk elastomer. Kæbestilling 15°. Præcisionshærdet, rustbeskyttet og forkromet. Venstresidig måleskala i mm.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Maks. størrelse: 27 mm

Hel længde: 8 tommer

Teknisk beskrivelse

Hel længde	205 mm
Hel længde	8 tommer
Maks. størrelse	27 mm
Vægt	300 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	UNE 16532
Kæbestilling	15 grader
Produktionsmetode	præcisionshærdet og rustbeskyttet
Materiale	Højeffektiv stållegering

Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Vendebakker	nej
Skalering	ja
Skraldefunktion	nej
Greb	ja