



Rouletteringsfræseværktøj universal, Skaftstørrelse: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290200 25
GTIN	4030741556814
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektur. 3-punkt-underlag til præcis akseposition. Radial og aksial drejesikring for optimal værktøjsføring.

Teknisk beskrivelse

HM-bøsning, dækskive, skrue	299920 1
til rouletteringsbredde b	6 mm
Skaft, bredde	25 mm
til rouletterings- \varnothing d ₁	25 mm
Arbejdsområde	10 - 300 mm
til rouletteringsborings- \varnothing d ₂	8 mm
Skaft, højde	20 mm
Skæretretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BR30°
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BL30°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA

Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Produkttype	Rouletteringsværktøj

Tilbehør

Reservedelssæt (3 dele), HM-bøsning, dækskive, skrue Type 1	299920 1
--	----------