

Garant**Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320658 3
GTIN	4045197774309
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Skaftelejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
- Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
- Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side.

Specielt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 60 mm

Nyttelængde B: 106 mm

Største spids-Ø 60° A: 24 mm

Største spids-Ø 30° A: 10 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 47 mm

Teknisk beskrivelse

Hus-Ø D	60 mm
Morsekonus	MK3
maks. omdrejningstal	4300 min ⁻¹
Til emnevægt	400 kg
Nyttelængde B	106 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Største spids-Ø 30° A	10 mm
Spidslængde C	47 mm
Største spids-Ø 60° A	24 mm
Produkttype	Centerspids