

Garant**Roterende pinol til skifteindsatser, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320659 4
GTIN	4045197774361
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.**
- **Løbepids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning. Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320625 - 320631

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Hus-Ø D: 76 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

maks. omdrejningstal: 3200 min⁻¹

Til emnevægt: 350 kg

Længde 1: 58 mm

L₂: 13 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3200 min ⁻¹
Hus-Ø D	76 mm
Til emnevægt	350 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	MK4
passer til farvekode	K18
Længde 1	58 mm
L ₂	13 mm
Udv. Ø D ₁	18 mm
Skaft-Ø D ₂	32 mm
Produkttype	Centrerspids

Tilbehør

Indsats til roterende pinol Type 2	320629 2
Indsats til roterende pinol Type 1	320629 1
Indsats til roterende pinol Type 3	320629 3
Indsats til roterende pinol Type 5	320629 5
Indsats til roterende pinol Type 4	320629 4
Indsats til roterende pinol Type 6	320629 6