

Garant**Roterende pinol med indsatser, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

321335 3

GTIN

4045197774484

Artikelklasse

31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**
- **Med udskiftelige indsatser.**
- **Enheden og løbspidsen er sænksmedede og hærdede.**
- **Præcist rulleleje garanterer høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Med 6 forskellige indsatser egnet til individuel fremstilling af meget forskellige emner.

Leveringsomfang:

1 pinol nr. 320659, 1 x kopikørner 60° / 30° af hver, lille kopikørner 60°, stor kopikørner 60°, konus 60°, hulkonus 60°, hulkørner 60°.

Inklusive systemboks med skumindlæg.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320625 - 320631.

Hus-Ø D: 60 mm
Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm
maks. omdrejningstal: 4300 min⁻¹
Til emnevægt: 200 kg
Længde 1: 50 mm
L₂: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D ₂	24 mm
Udv. Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
passer til farvekode	K14
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
maks. omdrejningstal	4300 min ⁻¹
Længde 1	50 mm
Til emnevægt	200 kg
Morsekonus	MK3
Hus-Ø D	60 mm
Produkttype	Centrerspids