



## Sekskant-vinkeløglesæt, kort ben, med kuglehoved forkromet, Antal skruetrækkere: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	626069 9
GTIN	7610733266098
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade.

#### Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.

#### Leveringsomfang:

1 vinkeløgle nr. 626068 af hver: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Opbevaring i: Kunststofholder

### Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Drivprofil	Unbrakonøgle
Farvekodning	nej
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 8 mm	626068 8
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 4 mm	626068 4
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 2 mm	626068 2
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 10 mm	626068 10
Kunststof taske til 6-kantet vinkelskruetrækker Type 11	626250 11
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 1,5 mm	626068 1,5
Kunststofholder til 6-kantet vinkelskruetrækker Antal holdere 9	627255 9
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 3 mm	626068 3
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 6 mm	626068 6
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 5 mm	626068 5
Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehovedforkromet sekskant 2,5 mm	626068 2,5