

Garant**T-notsten med spændeskruer, Notbredde B / klemtykkelse S: 16/50 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 360024 16/50 |
| GTIN | 2050001854001 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylinderskruer med indvendig sekskant DIN912, styrkeklasse 12.9.

Gevind M: M14

Længde, spændeskruer: 60 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Gevind M | M14 |
| Længde, spændeskruer | 60 mm |
| Notbredde B | 16 mm |
| Klemtykkelse S | 50 mm |
| Serie | ZeroClamp |
| Produkttype | Nulpunktsspændesystem-tilbehør |

