

 steinel**Varmluftsbleser, Type: 351502****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078321 351502
GTIN	4007841351502
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektronisk styret varmluftsbleser HG 2320 E.

- **Digital temperaturindstilling fra 80 - 650 °C via joystick**
- **Visning af temperaturen i 10 °C trin på LCD-display**
- **Luftmængderegulering i 2 trin fra 150 - 500 l/min.**

**Varmluftsblesersortiment HG 2320 EKF i kunststofkuffert bestående af:**

- **Varmluftsbleser i pistolform med trinløst regulerbar luftmængde, fire hukommelsesprogrammer, temperatur- og restvarmevisning, LOC-funktion, enhåndsbetjening.**
- **Reduktionsdyse 9 mm, bredstråledyse 50 mm, reflektordyse, krympeslangesæt, 100 dele.**

**Anvendelse:**

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	HG 2320EKF
Lufttemperatur	80 - 650 °C

Vægt	960 g
Luftvolumenstrøm	150 - 500 l/min
Udførelse	Sortiment
Effektforbrug	2300 W
Emballage	Transportkuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Varmluftblæser

---

## Tilbehør

Varmlufttilbehørssortiment 12 dele Type 075569	078329 075569
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperaturscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperaturscanner HL Scan Type 014919	078326 014919